

分类	规格型号	内径	外径	有效长度	远端柔软区	头端形状
5F	210071095	0.071"	6F	95cm	12cm	📏
	210071105	0.071"	6F	105cm	12cm	
	210071115	0.071"	6F	115cm	12cm	
	210071125	0.071"	6F	125cm	12cm	
	210071095MP	0.071"	6F	95cm	12cm	📏
	210071105MP	0.071"	6F	105cm	12cm	
	210071115MP	0.071"	6F	115cm	12cm	
	210071125MP	0.071"	6F	125cm	12cm	
	210071095MPC	0.071"	6F	95cm	12cm	📏
	210071105MPC	0.071"	6F	105cm	12cm	
	210071115MPC	0.071"	6F	115cm	12cm	
	210071125MPC	0.071"	6F	125cm	12cm	
6F	210089080	0.089"	8F	80cm	5cm	📏
	210089090	0.089"	8F	90cm	5cm	
	210089100	0.089"	8F	100cm	5cm	
	210089105	0.089"	8F	105cm	5cm	
	210089080MP	0.089"	8F	80cm	5cm	📏
	210089090MP	0.089"	8F	90cm	5cm	
	210089100MP	0.089"	8F	100cm	5cm	
	210089105MP	0.089"	8F	105cm	5cm	
	210089080MPC	0.089"	8F	80cm	5cm	📏
	210089090MPC	0.089"	8F	90cm	5cm	
	210089100MPC	0.089"	8F	100cm	5cm	
	210089105MPC	0.089"	8F	105cm	5cm	

· 用于建立血管内器械的经皮进入通路，并协助器械输送至外周、冠脉和颅内血管系统。

中天天巡™ 神经介入专用长鞘

Zenith Sheath

国械注准 20223031221



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼5层

电话：86-0512-69138730

邮箱：Information@zenithmedtech.com

网址：Zenithmedtech.com

创新科技
让血管治疗更简单

天巡™神经介入专用长鞘

更大内腔 更强支撑 更多选择



5cm/12cm远端节段

热处理工艺&不锈钢编织贯穿管体，
兼顾远端灵活性和顺应性。


加强管身支撑

外管由Nylon、Pebax、TPU等经热复合制成，
为弓部和近端提供超强支撑。


更多规格型号

5F(0.071in)/6F(0.089in)两大规格；
5F(95cm-125cm)/6F(80cm-105cm)24种型号长度；
直形、45度弯头、90度弯头三种头端形状。

内配扩张器及Y阀



扩张器




Y阀

0.071"/0.089"超大内腔


轻松兼容更多器械，满足临床更多术式。

无创柔软短头端


术中操作更安全，极大降低血管痉挛和夹层风险。



0.070"
0.017"/0.021"/0.027"
0.014"



0.070"
0.021"
0.017"



0.070"
0.027"
0.017"

• 取栓及动脉瘤治疗辅助时，各器械空间关系模拟图